


FOR THE DOOR INSTALLATION PLEASE CONSULT THE INSTALLATION MANUAL

PROTECTION OF THE COMPARTMENT: NORM UNI-EN-ISO-13857:2008  
FOR PROTECTION WITH METALLIC GRID, USE A COMPACT MESH 12x12mm


TECHNICAL AREA AT FLOOR "0"



PREPARE CORRUGATED TUBE Ø10cm TO THE TECHNICAL AREA

MAX DISTANCE FROM GOODS LIFT TO TECHNICAL AREA 4MT (L. standard tube = 6 mt)

WALL IN CONCRETE CLASS 20/25  
Standard fixing: Anchor mod. Fischer FBN II (12x146)




CONCRETE CLASS 20/25

TECHNICAL AREA

PREPARE CORRUGATED TUBE Ø10cm TO THE TECHNICAL AREA


PREPARE TUBULAR 100x30 FLUSH WITH THE GOODS LIFT ROOM  
Only for standard door application



NOTA: EVENTUALE RIDUZIONE DELLO SPAZIO TRA PIANALE E SOGLIA E' A CARICO DEL COMMITTENTE

TUBULAR 100x40

MARK THE ENTRANCES AND THE HEIGHT OF FLOOR



MODEL:  UP3 - 300Kg  UP6 - 600Kg

Date: \_\_\_\_\_

Signature for approval: \_\_\_\_\_




MISURE IN mm

STROKE AND FLATBED DIMENSION			
MODEL	WIDTH (mm)	DEPTH (mm)	STROKE MAX (mm)
UP 3	1700	1300	7000
UP 6	1700	1300	7000

Motore	Tensione funzionamento	Avviamento	Interruttore consigliato*	Corrente nominale	Corrente avviamento
1,5kW	220 V - monofase	Diretto	2x16A id=0,3A	9,5	28
2,2kW	220 V - monofase	Diretto	2x16A id=0,3A	10,5	32

Force on the wall, Fx function of depth flatbed



**UP DYNAMIC** Via Modigliani, 22 - 37045 Legnago (VR) - Tel.0442.59.01.29 - Fax. 0442.59.90.91  
www.updynamic.com - e-mail: info@updynamic.com

Q.T.A DESCRIZIONE: MODEL: UP3R - 300Kg  
UP6R - 600Kg  
STROKE MAX: 7000mm  
WITH OPERATOR ON BOARD

Cliente: \_\_\_\_\_  
Disegnato: \_\_\_\_\_ Data: 07/11/14  
Disegno n°: TAV-UP36R-SPB01  
Sostituito da: \_\_\_\_\_  
Sostituisce il: \_\_\_\_\_

Formato Foglio A3 Scala \_\_\_\_\_